

**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, P40, oznaczenie typu W29: 10-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236760 10-010
GTIN	4047109058521
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236630; 236635; 236650

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: ST900

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 030204

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,08 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	10-010
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,08 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 030204
Seria	KUB Trigon®
Seria	Kły centrujące
Seria	KUB V464
Gatunek	P40

typ	ST900
Materiał ostrza 	HM