

 KOMET

Korpusy do głowic 2- ostrzowych KOMET TwinKom® bez przesuwu osiowego z chwytem ABS®, długie, Ø Dmin- Ø Dmax: 30-41mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236682 30-41
GTIN	4047109262010
Klasa artykułu	24F

Opis

Wykonanie:

- promieniowo nastawiana oprawka, pozwalająca na dokładne skrawanie dwoma ostrzami, umożliwia uzyskanie narzędzia stopniowego do większych głębokości skrawania
- narzędzie o zwartej konstrukcji
- regulowana dysza kulkowa do doprowadzenia chłodziwa dokładnie do ostrzy
- przy wierceniu na dużych głębokościach rowki spiralne wspomagają odprowadzanie wiórów.

wskazówka:

Uchwyty i płytki skrawające zamawiać oddzielnie.

Inne wersje na zamówienie.

Przykład zamówienia:

1× nr 236680 wielk. 24-32 – korpusy do głowic 2-ostrzowych G01.

2× nr 236684 wielk. 24-32 – uchwyt do głowic 2-ostrzowych.

10× nr 236520 wielk. 18-010 – płytki skrawające do zastosowania uniwersalnego (w gatunku BK8425).

Opis techniczny

zakres Ø D _{min.} -D _{maks.}	30 - 41 mm
długość całkowita L _{ges}	85 mm
długość kołnierza L ₂	7,5 mm
Ø D _s chwytu ABS®	32 mm

wersja	długie
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 90^\circ$ -
obróbka wykańczająca uchwyt 30-41

236688 30-41

Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 90^\circ$
zgrubne uchwyt 30-41

236686 30-41

Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 80^\circ$
zgrubne uchwyt 30-41

236685 30-41

Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 80^\circ$
zgrubne uchwyt 30-41

236684 30-41