

**WNMG 080408, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252114 CA6525
GTIN	4960664472338
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MS

głębokość skrawania a_p : 0,8 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Łamacz wiórów	MS
głębokość skrawania a_p	0,8 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia