

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260343 16/07
GTIN	4045197653123
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	11 mm
śruby mocujące	269028 7
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	20 mm
pasująca wymienna płytk skrawająca	DC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SDUCR/L07
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	14 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D_s	16 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500