

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251416 25/16
GTIN	4045197656933
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A25R PTFNR/L 16
zestaw kołków sprężystych	259047 3
płytki podporowa	259031 34
Przesunięcie osi L_3	17 mm
Dźwigienka	259015 9
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	32 mm
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TN.. 1604..
śrubado dźwigni	259018 6
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	24 mm
Kąt ustawienia κ	90 stopni
\varnothing chwytu D_s	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

płytki podporowe Typ 34	259031 34
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Dźwigienka Typ 9	259015 9
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500