

HOLEX®**WNMG 060404 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252132 HBX020
GTIN	4045197665775
Klasa artykułu	22D

Opis

WNMG 060404 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 1 - 5 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 300 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Łamacz wiórów	PM
głębokość skrawania a_p	1 - 5 mm
liczba wymian	6
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 300 m/min
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P

Gatunek	HBX020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Głowice skrawające
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060404
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,