

**TNMG 160404, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251472 CA6525
GTIN	4960664513185
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Łamacz wiórów	MQ
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia