

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 32/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251416 32/16
GTIN	4045197650955
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

zestaw kołków sprężystych	259047 3
kod ISO uchwyty	A32S PTFNR/L 16
pasująca wymienna płytki skrawająca	TN.. 1604..
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	40 mm
śrubado dźwigni	259018 6
płytki podporowa	259031 34
wielk. płytki	16 mm
Przesunięcie osi $L_3$	22 mm
Dźwigienka	259015 9
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania $L_2$	31 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	32 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
Bit Precision Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5
płytki podporowe Typ 34	259031 34
Dźwigienka Typ 9	259015 9
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500