

**HOLEX****Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym, prawe, Typ: SET07****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260346 SET07
GTIN	4045197656667
Klasa artykułu	29W

**Opis****w dostawie::**

W pudełku z tworzywa sztucznego.

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 0702..
kod ISO uchwyty	A1216M SDUCR/L07
kod ISO uchwyty	A1012K SDUCR/L07
kod ISO uchwyty	A0810H SDUCR/L07
śruby mocujące	269028 7
długość główki L <sub>1</sub>	22,5 mm
długość główki L <sub>1</sub>	27,5 mm
długość główki L <sub>1</sub>	40,5 mm

wysokość mocowania L <sub>2</sub>	9 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	11 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	15 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	6,5 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	9 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	11 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	12 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	15,5 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	18 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	8 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	10 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	12 mm
długość całkowita L	100 mm
długość całkowita L	125 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Wytaczaki stalowe ø chwytu / wielkość płytki 1012/07 mm	260342 1012/07
Wytaczaki stalowe ø chwytu / wielkość płytki 1216/07 mm	260343 1216/07
Wytaczaki stalowe ø chwytu / wielkość płytki 1012/07 mm	260343 1012/07
Wytaczaki stalowe ø chwytu / wielkość płytki 1216/07 mm	260342 1216/07

Wytaczaki stalowe $\varnothing$ chwytu / wielkość płytki 0810/07 mm	260342 0810/07
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500