



Olej ochronny 3-36, 500 ml, Typ:



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083025
GTIN	5412386006319
Klasa artykułu	08E

Opis

Wykonanie:

Olej do czyszczenia i ochrony powierzchni metalowych. Usuwa zanieczyszczenia, **wypiera wilgoć** i tworzy cienką warstwę ochronną. Wytwarza powierzchnię o równomiernym połysku. Nie zawiera silikonu, żywic i kwasów. Dopuszczenie do kontaktu ze środkami spożywczymi NSF® H2.

wskazówka:

Pojemnik 500 ml (+ 25%).

Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa. Wyroby zawierają niewielką ilość gazu wytłaczającego i tym samym dużą ilość substancji czynnej przy ok. **95%**. Zapewnia to maksymalną wydajność.

wersja: puszka z aerozolem

oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS02 zapalny

Kategoria towarów niebezpiecznych: 2.1

głowica rozpylająca: standardowa

Opis techniczny

głowica rozpylająca	standardowa
---------------------	-------------

oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS02 zapalny
kolor	niebieskozielony
Numer UN	UN1950
Rozpuszczalność w wodzie	emulguje
Temperatura wrzenia	190 - 250 °C
Kategoria towarów niebezpiecznych	2.1
Temperatura zapłonu	78 °C
Lepkość dynamiczna	3,9 mPas
temperatura przechowywania	15 - 50 °C
zawartość	0,5 l
Atrybut nazwy produktu	500 ml ml
wersja	puszka z aerozolem
Rodzaj produktu	Środki myjące do układów / oleje czyszczące