

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251406 25/22
GTIN	4045197650917
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	22 mm
długość główki L ₁	36 mm
Zestawy śrub,	259023 2
zatrzask. kołk.	259049 2
płytki podporowa	259031 33
kod ISO uchwytu	MTJNR/L 2525M22
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TN.. 2204..
Wielkość chwytu	25 mm
łapki zaciskowej	259038 13
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zatrask. kołek. Typ 2	259049 2
Zestawy śrub,10 -elem. Typ 2	259023 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
łapka zaciskowa Typ 13	259038 13
płytki podporowa Typ 33	259031 33
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500