

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 32/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251417 32/16
GTIN	4045197650962
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	22 mm
Dźwigienka	259015 9
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	TN.. 1604..
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
śrubado dźwigni	259018 6
wielk. płytki	16 mm
kod ISO uchwytu	A32S PTFNR/L 16
płytko podporowa	259031 34
zestaw kołków sprężystych	259047 3
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L_2	31 mm
Kąt ustawienia κ	90 stopni
\varnothing chwytu D_s	32 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
Dźwigienka Typ 9	259015 9
płytki podporowa Typ 34	259031 34
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500