

**TNMG 160408, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251474 CA510
GTIN	4960664699179
Klasa artykułu	25E

**Opis**

TNMG 160408 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 180 - 590 m/min**Opis techniczny**

posuw $f$	0,13 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	PQ
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	180 - 590 m/min
Gatunek	CA510

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia