

Garant GRIDLINE

Składany front szerokość 56G, o wysokości frontu: 250mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	998253 250
GTIN	4067263111559
Klasa artykułu	91R

Opis**Wykonanie:**

Składany front zapobiega spadaniu przedmiotów z półki. Front można opuścić do przodu. Maks. kąt składania 180°. Z aluminiowym uchwytem listwowym z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Obustronna blokada z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflad.

Pasuje do:

Regały z szufladami, wyposażenie pojemników.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, **lakierowanie proszkowe.**

wskazówka:

Należy zamontować półkę o wysokości frontu wynoszącej co najmniej 50 mm. Podczas montażu szuflad z zamkiem, drzwiami, trzpieniem z zamkiem zabezpieczającym itp. poniżej składanego frontu konieczna jest półka o wysokości frontu 100 mm. Za składanym frontem nie ma możliwości montażu szuflady. Nie pasują do szaf narzędziowych z grupy 93.

Opis techniczny

Grubość materiału	1,5 mm
wysokość użytkowa	225 mm
o wysokości frontu	250 mm
szerokość użytkowa	1400 mm
głębokość	38 mm
Szerokość użytkowa w G	56

masa	5,2 kg
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Kąt składania	180 stopni
Zakres zastosowania	Regały z szufladami
Zakres zastosowania	Wyposażenie pojemników
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Regulacja wysokości co	25 mm
Rodzaj produktu	Kłapa przednia