

Garant GRIDLINE

**Półka wysuwana z oczkami 200 kg, 56×24G, prześwit roboczy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	998280 150
GTIN	4067263111702
Klasa artykułu	91R

**Opis****Wykonanie:**

Półka wysuwana z **pełnym wysuwem**. Od czoła otwarta, pozostałe boki o wys. 46 mm; wys. zabudowy 150 mm. Bez wycięć na listwy działowe ze szczelinami. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Z przodu i z tyłu z oczkami do mocowania np. pasów ściągających. Z indywidualną blokadą wysuwu szuflad, obsługiwaną jedną ręką.

**Pasuje do:**

Regały z szufladami, wyposażenie pojemników.

**w dostawie::**

Półka wysuwana w komplecie z 1 parą prowadnic szynowych i oczek.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakierowanie proszkowe**.

**wskazówka:**

Nie pasują do szaf narzędziowych z grupy 93, możliwość montażu tylko w regale z szufladami.

**Opis techniczny**

prześwit roboczy	150 mm
Zakres zastosowania	Wyposażenie pojemników
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	56×24
Liczba uszek	8
Szerokość użytkowa w G	56

Głębokość użytkowa w G	24
Nośność szuflad/szufladopólek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Regulacja wysokości co	25
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	56x24G
szerokość użytkowa	1400 mm
głębokość użytkowa	600 mm
Rodzaj produktu	Półka wysuwana