

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/22mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251407 25/22
GTIN	4045197650948
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	22 mm
płytko podporowa	259031 33
pasująca wymienna płytko skrawająca	TN.. 2204..
zatrask. kołk.	259049 2
Zestawy śrub,	259023 2
Wielkość chwytu	25 mm
kod ISO uchwytu	MTJNR/L 2525M22
długość główki L ₁	36 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
łapki zaciskowej	259038 13
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 33	259031 33
łapka zaciskowa Typ 13	259038 13
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Zestawy śrub, 10 -elem. Typ 2	259023 2
zatrask. kołek. Typ 2	259049 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500