



## Olej wielofunkcyjny, zawartość: 5 l



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	083005 5
GTIN	5032227495005
Klasa artykułu	08E

### Opis

#### Wykonanie:

Sprawdzony na całym świecie wielofunkcyjny olej WD-40 jest **niemal bezwonny, pojemnik wypełniony przyjaznym dla środowiska propelentem**, nie zawiera teflonu, żywic, silikonu ani kwasów.

#### Zastosowanie:

- **Odrdzewiacz o wyraźnym działaniu kapilarnym – szybko luzuje zardzewiałe połączenia oraz zapieczone śruby i nakrętki.**
- **Środek czyszczący – rozpuszcza brud, nie zakleja i nie powoduje zażywienia.**
- **Środek smarny do wszystkich powierzchni ślizgowych, mechanizmów precyzyjnych, zawiasów, cięgieł Bowdena, zamków i okuć.**
- **Środek antykorozyjny – WD-40 wnika w pory materiału, wskutek czego konserwuje go i chroni przed wpływami atmosferycznymi. Delikatne i wartościowe narzędzia zachowują swoją jakość.**
- **Aerazol do styków – wypiera wilgoć z elementów elektrycznych.**

Przy zastosowaniu **rozpylacza przemysłowego nr 083006 lub nr 083509 – 083517** nadaje się również do ekonomicznego zastosowania na dużych powierzchniach.

#### wskazówka:

Dopuszczenie: między innymi **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa.

wersja: kanistry

oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS02 łatwopalne  
oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS08 zagrażające zdrowiu  
oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS07 Uwaga  
Kategoria towarów niebezpiecznych: 3

## Opis techniczny

oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS02 łatwopalne
oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS08 zagrażające zdrowiu
oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS07 Uwaga
kolor	bursztynowy
Rozpuszczalność w wodzie	nierozpuszczalny
Kategoria towarów niebezpiecznych	3
Temperatura zapłonu	47 °C
Numer UN	UN3295
Właściwości utleniające	nie określono
Temperatura wrzenia	176 °C
Lepkość kinematyczna	< 1 mm <sup>2</sup> /s
zawartość	5 l
wersja	kanistry
Rodzaj produktu	Olej wielofunkcyjny / olej uniwersalny

## Akcesoria

Rozpylacze warsztatowe	083511
Rozpylacz przemysłowy, pojemność 500 ml	083006
Rozpylacze warsztatowe	083510
Rozpylacz ciśnieniowy z 2 dyszami Typ	083515
Rozpylacz ciśnieniowy Typ	083517
Rozpylacze warsztatowe	083509