

**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK6440, oznaczenie typu W29: 34-000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236791 34-000
GTIN	4047109226647
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236650; 236660; 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: ST900

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 06T304

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,15 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	34-000
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,15 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 06T304
Gatunek	BK6440
typ	ST900
Materiał ostrza 	HM

Rodzaj produktu

Wiercenie