

**Oprawki HOLEX Pro, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260049 20/09
GTIN	4067263109648
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne chłodzenie na krawędzi tnącej.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa pod głowicą za pośrednictwem złączki węża (G1/8 cala – w zakresie dostawy).

Opis techniczny

wielk. płytki	9 mm
śruby mocujące	269028 2
Wielkość chwytu	20 mm
norma	norma zakładowa
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
kod ISO uchwytu	SCLCR/L 2020K09
długość całkowita L	125 mm
długość głowki L ₁	17 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 2	269028 2
Wkrętaki dynamometryczne Typ TX15	659950 TX15