

**Oprawki HOLEX Pro, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Klasa artykułu	22E

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjne chłodzenie na krawędzi tnącej.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa pod głowicą za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala w zakresie dostawy).

**Opis techniczny**

norma	norma zakładowa
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 1103..
wielk. płytki	11 mm
długość głowki L <sub>1</sub>	24 mm
śruby mocujące	269028 22
długość całkowita L	125 mm
Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
kod ISO uchwytu	SVJCR/L 2020K11
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki

---

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkręta dynamometryczne Typ TX15	659950 TX15
Wkręta dynamometryczne Typ TX8	659950 TX8