

**Oprawki HOLEX Pro, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261300 20/11
GTIN	4067263109426
Klasa artykułu	22E

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjne chłodzenie na krawędzi tnącej.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa pod głowicą za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala w zakresie dostawy).

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
długość głowki L <sub>1</sub>	24 mm
długość całkowita L	125 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
kod ISO uchwytu	SVJCR/L 2020K11
norma	norma zakładowa
Wielkość chwytu	20 mm
śruby mocujące	269028 22
wielk. płytki	11 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki

---

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkręta dynamometryczne Typ TX15	659950 TX15
Wkręta dynamometryczne Typ TX8	659950 TX8