

**Przedłużki gwintowników Z powierzchnią HB, Typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	338425 4
GTIN	4067263109297
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

chwyt h6 z powierzchnią Weldon do mocowania również w uchwytach zaciskowych hydraulicznych, termoskurczowych i typu Weldon.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

dla Ø chwytu gwintu d_2	6 mm
Przedłużka Ø D_3	8 mm
dla nominalnej Ø gwintu d_1 DIN 371	M4,5 – M6
przedłużka L_3	130 mm
przedłużka L_2	60 mm
dla nominalnej Ø gwintu d_1 DIN 374/376	M8

Karta danych

przedłużka K ₂	6,2 mm
Rodzaj produktu	Przedłużka