



Przedłużki gwintowników Z powierzchnią HB, Typ: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	338425 5
GTIN	4067263109716
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

chwyt h6 z powierzchnią Weldon do mocowania również w uchwytach zaciskowych hydraulicznych, termoskurczowych i typu Weldon.

- **Wersja długa lub bardzo długa.**
- **Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.**
- **Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.**
- **Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.**

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

dla nominalnej $\varnothing$ gwintu d_1 DIN 371	M7
Przedłużka $\varnothing D_3$	8 mm
przedłużka L_2	60 mm
przedłużka K_2	6,2 mm
dla $\varnothing$ chwytu gwintu d_2	7 mm
dla nominalnej $\varnothing$ gwintu d_1 DIN 374/376	M9 – M10

przedłużka L ₃	130 mm
Rodzaj produktu	Przedłużka