

Garant**Stożkowe uchwyty zaciskowe, PSC 32 krótkie, Ø mocowania D1: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308496 12
GTIN	4067263110033
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie uchwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

wskazówka:

Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 40 lub HSK 63 na PSC32, PSC 40 lub PSC 50 na zamówienie.
Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 na zamówienie.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	12 mm
Ø zewn. D	42 mm
wymiar A długości wysięgu	55 mm
adapter	PSC 32 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe