

Garant**Stożkowe uchwyty zaciskowe, PSC 32 krótkie, Ø mocowania D1: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308496 10
GTIN	4067263110026
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**
- **Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwyty wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

wskazówka:

Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 40 lub HSK 63 na PSC32, PSC 40 lub PSC 50 na zamówienie.
Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 na zamówienie.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	10 mm
Ø zewn. D	35 mm
wymiar A długości wysięgu	50 mm
adapter	PSC 32 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak

Karta danych

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe