

**Garant****Stożkowe uchwyty zaciskowe, PSC 32 krótkie, Ø mocowania D1: 8mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 308496 8      |
| GTIN             | 4067263110019 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

**Opis****Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwyty wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**wskazówka:**

Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 40 lub HSK 63 na PSC32, PSC 40 lub PSC 50 na zamówienie.  
Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 na zamówienie.

**Opis techniczny**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| wymiar A długości wysięgu  | 45 mm          |
| Ø zewn. D                  | 28 mm          |
| Ø mocowania D <sub>1</sub> | 8 mm           |
| adapter                    | PSC 32 krótkie |
| Norma na uchwyt            | ISO 26623-1    |
| chłodzenie wewnętrzne      | tak            |

## Karta danych

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> . |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 μm                               |
| Strategia skrawania                             | HSC                                  |
| Strategia skrawania                             | HPC                                  |
| Rodzaj produktu                                 | Stożkowe uchwyty zaciskowe           |