

Garant**Uchwyty termoskurczowe z kanalikami doprowadz. chłodziwo, PSC 32 krótkie, Ø mocowania D1: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308559 6
GTIN	4067263110040
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.**

Z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302416. Przyrządy do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354400.

Zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.

Opis techniczny

Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Ø D ₂	21 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
Ø zewn. D	27 mm
wymiar A długości wysięgu	65 mm
adapter	PSC 32 krótkie

Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty termoskurczowe