

Garant**Uchwyty termoskurczowe z kanalikami doprowadz. chłodziwo, PSC 32 krótkie, Ø mocowania D1: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308559 10
GTIN	4067263110064
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**
- **Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.**

Z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami. Gwint wewnętrzny i zewnętrzny odpowiada rozmiarowi.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302416. Przyrządy do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354400.

Zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.

Opis techniczny

Ø zewn. D	32 mm
wymiar A długości wysięgu	70 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane

adapter	PSC 32 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty termoskurczowe