

Garant**Głowice frezarskie z gwintem, cylindryczne, PSC 63, wielkość gwintu M: M8X50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308553 M8X50
GTIN	4067263110088
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Opis techniczny

gwint M	M8×50
wymiar A długości wysięgu	74,5 mm
Ø otworu D ₁	8,5 mm
Długość użyteczna L ₁	50 mm
Ø zewn. D	13 mm
adapter	PSC 63
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm

Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem