

Garant**Oprawki do tulejek zaciskowych ER, PSC 32 krótkie, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308512 20
GTIN	4067263110132
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych ER zgodnie z DIN 6499, kształt A i B.

w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	50 mm
zakres mocowania	1 - 13 mm
do tulejek zaciskowych ER	20
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610	20
Ø zewn. D	34 mm

Karta danych

adapter	PSC 32 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową