

Garant**Uchwyty typu ER do tulejek zaciskowych, PSC 32 krótkie, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308512 16
GTIN	4067263110125
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych ER zgodnie z DIN 6499, kształt A i B.

w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.

Opis techniczny

zakres mocowania	0,5 - 10 mm
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610	16
do tulejek zaciskowych ER	16
wymiar A długości wysięgu	50 mm

Ø zewn. D	28 mm
adapter	PSC 32 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1 mm	308901 1
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1,5 mm	308901 1,5
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 10 mm	308901 10
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2 mm	308901 2
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2,5 mm	308901 2,5
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm	308901 3
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm	308901 4
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 5 mm	308901 5
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 6 mm	308901 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 7 mm	308901 7
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 8 mm	308901 8
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 9 mm	308901 9
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. Ø mocowania d 10 mm	308906 10
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm	308906 3
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm	308906 4
	308906 5

Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. Ø mocowania d 5 mm	
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. Ø mocowania d 6 mm	308906 6
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. Ø mocowania d 7 mm	308906 7
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. Ø mocowania d 8 mm	308906 8
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. Ø mocowania d 9 mm	308906 9
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1 mm	308920 1
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 10 mm	308920 10
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2 mm	308920 2
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm	308920 3
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm	308920 4
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 5 mm	308920 5
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 6 mm	308920 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 7 mm	308920 7
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 8 mm	308920 8
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 9 mm	308920 9
Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 10 mm	308921 10
Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 3 mm	308921 3
Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 4 mm	308921 4
Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 5 mm	308921 5
Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 6 mm	308921 6
Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 7 mm	308921 7
	308921 8

Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna \emptyset mocowania d 8 mm	
Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna \emptyset mocowania d 9 mm	308921 9
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 10 mm	308922 10
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 3 mm	308922 3
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 4 mm	308922 4
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 5 mm	308922 5
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 6 mm	308922 6
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 7 mm	308922 7
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 8 mm	308922 8
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 9 mm	308922 9
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mm	309012
Zestaw tulejek zaciskowych ER 6-elem., 3; 4; 5; 6; 8; 10 mmz uszczelnieniem	309014
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mm	309160
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mmz uszczelnieniem	309164
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mmz uszczel. i dyszami rozpylając.	309165
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. \emptyset mocowania d 2,8 mm	309425 2,8
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. \emptyset mocowania d 3,5 mm	309425 3,5
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. \emptyset mocowania d 4,5 mm	309425 4,5
	309425 6

Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową
nomin. Ø mocowania d 6 mm

Klucz mocujący HiRunER do kluczy dynamometrycznych
Typ 16

309749 16

Klucz płaski jednostronny rozwartość klucza 25 mm

613300 25