Karta danych

Garant

Stożkowe uchwyty zaciskowe z kanalikami doprowadz. chłodziwo, PSC 40 krótkie, ∅ mocowania D1: 14mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	308497 14
GTIN	4067263110187
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:
· **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**
· **Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
· **Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.**
Zastosowanie:
Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.
Wyp. dodatkowe:
Rurka chłodziwa nr 309885, klucz nasadowy nr 309893.
wskazówka:
Odpowiednia redukcja z PSC 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 318892.
Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 40 lub HSK 63 na PSC32, PSC 40 lub PSC 50 na zamówienie.
Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 na zamówienie.
Pasujące przedłużki – nr 318894.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	55 mm
∅ zewn. D	44 mm
∅ mocowania D_1	14 mm

Karta danych

adapter	PSC 40 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min^{-1}
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe