

Garant

Oprawki do tulejek zaciskowych ER,, HSK-E 50 krótkie, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 11

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	305155 11
GTIN	4067263110279
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)
- Obróbka powierzchni czynnych
- HSK.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.

wskazówka:

Bez otworu na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	60 mm
Ø zewn. D	19 mm
zakres mocowania	0,5 - 7 mm

do tulejek zaciskowych ER	11
adapter	HSK-E 50 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-6
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową