

**Garant**

**Oprawki do tulejek zaciskowych ER,, HSK-E 50 krótkie, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 25**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	305155 25
GTIN	4067263110293
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)
- Obróbka powierzchni czynnych
- HSK.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

**w dostawie::**

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.

**wskazówka:**

Bez otworu na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

**Opis techniczny**

do tulejek zaciskowych ER	25
zakres mocowania	1 - 16 mm
wymiar A długości wysięgu	70 mm

adapter	HSK-E 50 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-6
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową