




Imadła 5-osiowe TeleSense, Typ: 125COMPACT



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 361270 125COMPACT |
| GTIN | 4250364404358 |
| Klasa artykułu | 34H |

Opis

Wykonanie:

- Idealne rozwiązanie do stosowania w 5-osiowych centrach obróbkowych.
- Stała siła mocowania za pomocą wrzeciona teleskopowego o niewielkim zapotrzebowaniu na konserwację. Kontur kolidujący pozostaje niezmienny.
- Wymiana szczęk bez użycia narzędzi dzięki szybkozłączu.
- Standardowo z otworami mocującymi 25H6 M10 do systemu mocowania w punkcie zerowym wymiar 200.
- Siła mocowania 40 kN przy 50 Nm liniowo.
- Maksymalna elastyczność: uniwersalna szczęka szybkowymienna do różnych zastosowań; w efekcie skrócenie czasu przezbrajania i mniejszy nakład siły. Kompatybilność z mobilnymi szczękami CentroGripp, T-Rex, NC8 i TITAN 2 dzięki adapterowi szczękowemu.
- Możliwość wykrywania siły mocowania wszystkimi kompatybilnymi szczękami dzięki zintegrowanej we wrzecionie jednostce pomiarowej (wielk. 125CONNECT). Zasięg transmisji do 20 m. Łatwa i szybka wymiana baterii. Temperatura pracy między 10°C, a 40°C. Kod QR na tabliczce znamionowej umożliwia szybki dostęp do informacji technicznych, akcesoriów, części zamiennych i serwisu.

w dostawie::

Korba ręczna, klucz Torx T10, Quick Start Guide.

Wyp. dodatkowe:

Klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 120, nasadki wkrętakowe 6-kątne nr 643229 wielk. 10, szczęki nasadowe nr 361275 – 361285, łapy mocujące nr 361289, sworznie mocujące nr 360025

wielk. 25M10 lub 25M10/138, adapter do szczęk nr 361285, listwa Gripp nr 361280, przedłużka wrzeciona nr 361287. Dalsze wyposażenie dodatkowe po uzgodnieniu.

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| masa | 35,5 kg |
| wysokość h | 165 mm |
| maks. rozstaw | 199 mm |
| maksymalny moment obrotowy | 50 Nm |
| maks. siła mocująca do | 40 kN |
| wersja | System mocowania w punkcie zerowym |
| Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |