



PocketSense, Maksymalna siła mocowania: 70



Dane zamówienia

Numer katalogowy

358777 70

GTIN

Klasa artykułu

34A

Opis

Wykonanie:

Siłomierz puszkowy do niezawodnej, bezprzewodowej kontroli siły mocowania.

Zalety:

- **Wskazanie siły mocowania bezpośrednio na wyświetlaczu i urządzeniach końcowych.**
- **Energooszczędność dzięki trybowi gotowości i czasowi działania na bateriach wynoszącemu nawet sześć miesięcy w trybie dwuzmianowym.**
- **Zwarta konstrukcja.**
- **Obudowa ze stopu aluminium.**

Zastosowanie:

Idealny do regularnego kontrolowania imadeł. Nadaje się do wszystkich imadeł o minimalnym rozstawie 61 mm i sile mocowania od 2,5 do 70 kN.

w dostawie::

- **W zestawie walizka do przechowywania.**
- **2 x bateria 1/2 AA (LS14250, 3,6 V).**
- **1 x klucz Torx T10.**
- **1 x Quick Start Guide (skrótowa instrukcja obsługi).**

wskazówka:

Obydwie powierzchnie pomiarowe siłomierza puszkowego muszą być zamocowane na całej powierzchni w imadle. Minimalna wysokość szczęk ok. 38 mm.

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| wysokość | 55 mm |
| masa | 0,65 kg |
| napięcie znamionowe | 3,6 V |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii |
| Rozstaw | 61 mm |
| maksymalna siła kontrolna | 70000 N |
| długość | 92 mm |
| szerokość | 56 mm |
| złącze | złącze Bluetooth |
| Zastosowanie bezprzewodowe | Aplikacja mobilna HCT |
| Rodzaj produktu | Dynamometry |