

Garant GRIDLINE

Półka wysuwana z oczkami, 200 kg, 26×24G, prześwit roboczy: 150mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	998277 150
GTIN	4067263111672
Klasa artykułu	91R

Opis**Wykonanie:**

Półka wysuwana z **pełnym wysuwem**. Od czoła otwarta, pozostałe boki o wys. 46 mm; wys. zabudowy 150 mm. Bez wycięć na listwy działowe ze szczelinami. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Z przodu i z tyłu z oczkami do mocowania np. pasów ściągających. Z indywidualną blokadą wysuwu szuflad, obsługiwaną jedną ręką.

Pasuje do:

Regały z szufladami, wyposażenie pojemników.

w dostawie::

Półka wysuwana w komplecie z 1 parą prowadnic szynowych i oczek.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakierowanie proszkowe**.

wskazówka:

Nie pasują do szaf narzędziowych z grupy 93, możliwość montażu tylko w regale z szufladami.

Opis techniczny

prześwit roboczy	150 mm
Zakres zastosowania	Wyposażenie pojemników
Liczba uszek	4
Szerokość użytkowa w G	26
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna

Karta danych

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
Głębokość użytkowa w G	24
Nośność szuflad/szufladopólek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Regulacja wysokości co	25
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atrybut nazwy produktu	26×24G
szerokość użytkowa	650 mm
głębokość użytkowa	600 mm
Rodzaj produktu	Półka wysuwana