

**Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, typ: 205****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081567 205
GTIN	4067263110804
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z 2 poziomami jasności i światłem punktowym (100 lumenów). Z haczykami do zawieszania, składanym stojakiem i złączem do ładowania USB-C.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód do ładowania.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów	1
czas świecenia	3 - 6,5 h
masa	201 g
Źródło światła	Moduł LED

Karta danych

Strumień światła	350 lm
stopień ochrony IP	IP 65
Kolor światła	zimny biały
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
strumień światła, stopień 2	150 lm
długość całkowita	205 mm
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa