



Zestaw pogłębiaczy stożkowych HOLEX Pro Steel nr 150182, w pojemniku okrągłym 90°, TiAlN, liczba pogłębiaczy: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	150343 5
GTIN	4067263110514
Klasa artykułu	12M

Opis

Wykonanie:

Zestawy pogłębiaczy stożkowych **w kasecie**. Bardzo praktyczne podczas prac montażowych i w warsztacie.

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez karbów.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu frezującym: wielk. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

wskazówka:

Pusta kaseta na 6 lub 7 pogłębiaczy, patrz nr 150370.

Opis techniczny

liczba pogłębiaczy	5
Liczba ostrzy Z	3
Seria	Pro Steel

powłoka	TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza	HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza	nierówne
norma	DIN 335 C
chwyt	Trzy powierzchnie mocujące z h9
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	75 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	70 m/min	N
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	20 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	15 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	8 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	18 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	12 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	20 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

Akcesoria

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90° Ø zewn. Dc 10,4 mm

150182 10,4

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90° Ø zewn. Dc 12,4 mm

150182 12,4

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90° Ø zewn. Dc 16,5 mm

150182 16,5

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90° Ø zewn. Dc 20,5 mm

150182 20,5

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90° Ø zewn. Dc 6,3 mm

150182 6,3