

Garant**Oprawki, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	238520 40
GTIN	4067263111030
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

- Uchwyt wyważony na Q 6,3 przy 10 000 obr./min.
- Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Norma:**DIN 69893****wskazówka:**

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.

Opis techniczny

długość wysięgu A	80 mm
długość występu L ₁	51 mm
ABS® Ø d	40 mm
adapter	HSK-A 100
chwyt	ABS
Norma na chwyt	DIN 69893
chłodzenie wewnętrzne	tak
Ø zewn. d ₁	100 mm

Rodzaj produktu

Uchwyt ABS