

 Mahr**Cyfrowy wysokościomierz i przyrząd traserski z wyjściem danych, wysokość trasowania: 980mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	445000 980
GTIN	4059192066789
Klasa artykułu	43B

Opis**Wykonanie:**

Kontrastowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny o wysokości 12 mm. Ergonomiczna, stabilna stopa z hartowaną i docieraną podstawą, umożliwia łatwe i płynne przesuwanie. Suwak i prowadnica z hartowanej stali nierdzewnej. Duże pokrętło do pozycjonowania i pomiaru. **Dodatkowy mechanizm dokładnej regulacji i wręć ustalający.**

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032,
1 rysik HM nr 445002.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt nr 445004 do czujników dźwigenkowo-zębatych i czujników zegarowych, przewód do transmisji danych nr 498940.

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,06 mm
długość podstawy	220 mm
odczyt	0,0005 cal

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
przekrój kolumny pomiarowej	35×15 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
szerokość podstawy	120 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	E1
Rodzaj produktu	Wysokościomierze i przyrządy traserskie