



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ONE-KEY™, Typ: M18OPD3-5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070102 M18OPD3-5
GTIN	4058546476724
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

- Wydajna akumulatorowa, udarowa wiertarkowkrętarka, 2-biegowa z wielostopniowym ustawieniem momentu obrotowego.
- Akumulatory litowo-jonowe Red REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw i wskazaniem stanu naładowania.
- Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
- Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.
- Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
- Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ (nie dotyczy roz. M18BPD4) zapewniający najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC.
- Układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i sterowaniem mocą REDLINK PLUS™.

FUEL™ ONE-KEY™ – najnowsza generacja urządzeń FUEL™ ze zintegrowaną technologią Bluetooth do indywidualnej konfiguracji, zarządzania stanami magazynowymi online i sporządzania raportów urządzeń.

w dostawie::

W komplecie 2× akumulatory litowo-jonowe, ładowarka i walizka transportowa (pojemnik HD) oraz klips na pasek.

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840. Odpowiedni moduł śledzący Bluetooth można znaleźć pod nr 070103 BTT-1.

Opis techniczny

zakres mocowania uchwytu szybkoobrotowego	1,5 - 13 mm
pojemność akumulatora	5 Ah
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
oznaczenie producenta	M18ONEPD3-502X
masa	2,2 kg
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 500 min ⁻¹
maksymalny moment obrotowy	158 Nm
typowe zastosowanie	Heavy Duty
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	11,3 m/s ²
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Napięcie akumulatorów	18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	1,5 m/s ²
konstrukcja silnika	FUEL™
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	16 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	89 mm
Połączenie z aplikacją	OneKey
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2100 min ⁻¹
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm

rodzaj akumulatora

litowo-jonowy

Rodzaj produktu

Wiertarko-wkrętarka udarowa