

Garant**Oprawki termokurczliwe kształt AD z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 30 krótki, Ø mocowania D1: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303406 6
GTIN	4067263110217
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Możliwość regulacji długości narzędzi na odcinku 10 mm (od Ø 6).**
- **Wielk. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrządy do oprawek termokurczliwych 354210–354400.

Opis techniczny

Ø zewn. D	27 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
adapter	BT 30 krótki
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339

Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty termoskurczowe

Akcesoria

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 30	308610 30
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308760 30
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308765 30
Przyrząd do oprawek termokurczliwych Typ SU1	354210 SU1
Zespół chłodzący typ CU1	354215 CU1
Podstawowy uchwyt narzędziowydo SK do chwytu stożkowego SK 30	354225 30
Adapter chłodzący krótki4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354235 6-9
Adapter chłodzący długi4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354236 6-9
Krażki wymienne do cewkiSU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12
Szafka dolna	354290