

**TNMG 160404, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251472 CA510
GTIN	4960664699162
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 590 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	PQ
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia