

HEDI

Lampy floodlight LED, 230 V, pobór mocy: 35W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081268 35
GTIN	4003644005604
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Wersja bezcieniowa i niepowodująca olśnienia, światło bardzo rozproszone.

Solidne lampy warsztatowe z gumowanymi częściami bocznymi i pięcioma kątami pochylenia w zależności od umiejscowienia (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Zintegrowany uchwyt do przenoszenia, włącznik/wyłącznik na tylnej stronie Dopuszczony do stałego zastosowania, zarówno w miejscu budowy jak i montażu zgodnie z BGI 608.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

regulowany kąt wiązki światła	90 stopni
regulowany kąt wiązki światła	35 stopni
regulowany kąt wiązki światła	25 stopni
regulowany kąt wiązki światła	15 stopni
regulowany kąt wiązki światła	0 stopni

pobór mocy	35 W
masa	2300 g
Strumień światła	3850 lm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP	IP 54
napięcie znamionowe	230 V
długość całkowita	273 mm
Szerokość całkowita	256 mm
wys. całkowita	163 mm
Długość kabla przyłącza	3 m
strefa wg ATEX	brak
Atrybut nazwy produktu	230 V
Rodzaj produktu	Lampy floodlight