

**Płytko skrawająca KOMET® Unisix®, BK62, oznaczenie typu W29: 24-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236780 24-010
GTIN	4047109058743
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: żeliwo szare (sferoidalne)

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 05T304

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,14 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	24-010
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,14 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 05T304
Seria	KUB Trigon®
Seria	Kły centrujące
Seria	KUB V464
Gatunek	BK62

typ żeliwo szare (sferoidalne)

Materiał ostrza
 HM