


**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK6115, oznaczenie typu W29: 50-010****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 236860 50-010 |
| GTIN | 4047109099296 |
| Klasa artykułu | 24T |

Opis**Pasuje do :**

nr 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!

typ: żeliwo szare (sferoidalne); ST900

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 100504

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/obr,**Opis techniczny**

| | |
|--|----------------|
| Nazwa | 50-010 |
| posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,2 mm/obr, |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 100504 |
| Seria | KUB Trigon® |
| Seria | Kły centrujące |
| Seria | KUB V464 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Gatunek | BK6115 |
| typ | żeliwo szare (sferoidalne); ST900 |
| Materiał ostrza | HM |