

**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK8425, oznaczenie typu W29: 18-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236840 18-010
GTIN	4047109178137
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: ST1400

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 040304

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,13 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	18-010
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,13 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 040304
Seria	KUB Trigon®
Seria	Kły centrujące
Seria	KUB V464
Gatunek	BK8425

typ	ST1400
Materiał ostrza 	HM