

**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK8425, oznaczenie typu W29: 24-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236840 24-010
GTIN	4047109174375
Klasa artykułu	24T

**Opis****Pasuje do :**

nr 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**wskazówka:****Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: ST1400

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 05T304

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	24-010
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 05T304
Seria	KUB Trigon®
Seria	Kły centrujące
Seria	KUB V464
Gatunek	BK8425

typ	ST1400
Materiał ostrza &nbsp;	HM