


**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK6115, oznaczenie typu W29: 24-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236860 24-010
GTIN	4047109099234
Klasa artykułu	24T

**Opis****Pasuje do :**

nr 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**wskazówka:****Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!

typ: żeliwo szare (sferoidalne); ST900

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 05T304

posuw  $f$  w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,14 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	24-010
posuw $f$ w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 05T304
Gatunek	BK6115
typ	żeliwo szare (sferoidalne); ST900
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Rodzaj produktu

Wiercenie